

Garant**Asiakirjajeline, siirrettävä, Tyyppi: A0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	974830 A0
GTIN	4062406198107
Tuoteluokka	91F

Kuvaus**Malli:**

Piirustuksenpidin, jossa kääntyvät alumiinivarret. Kääntyvien varsien korkeus on vapaasti säädettävissä sisäänrakennetun jarrun avulla. Tilaa säästävä säilytys, kun kääntyvät varret on taitettu alas. Nopea ja kevyt siirtää alumiinista valmistetun ja rullilla varustetun ristikkojalan sekä käytännöllisen muovikahvan avulla. Laajennettavissa enintään 6 varteen.

Käyttö:

Vaihtuviin käyttökohteisiin. Nopeaan ja siistiin suunnitelmien, asennuskaavioiden, teknisten piirustusten, julisteiden ja tiedotteiden ripustamiseen. Mahdollista pienessä ja suuressa koossa.

Tekninen kuvaus

Magneettiklipsien määrä	8
Paino	6,2 kg
Soveltuu enintään paperikokoon	A0
Kääntövarren ulottuma	1368 mm
Kääntövarren hyötypituus	1250 mm

Korkeus	1945 mm
Piirustuksenripustuslistan varsien määrä	2
Tuotetyyppi	Piirustuksenripustuslista

Tarvikkeet

Magneetiklippsi,sarjassa 5 kpl Tyyppi 1	974880 1
Asiakirjatelineen kisko Tyyppi A0	974835 A0