



Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytön UV 80, Sisältö: 0,25l



Tilaustiedot

Tilausnumero	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön, puhdistettavissa vedellä, viskositeetti säädettävissä vedellä sovelluksen mukaan.

Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti **lastuamistöihin** (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä **muovaukseen**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia materiaaleja**, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkelseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti **värimetalleille**.

Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Tekninen kuvaus

itsesyttymislämpötila	325 °C
Malli	Sumutinpullo
Väri	kellertävä
Kinemaattinen viskositeetti	57 mm ² /s

leimahduslämpötilä	> 180 °C
Säilytyslämpötilä	5 - 40 °C
Muoto	nestemäinen
Sisältö	0,25 l
Tuotetyyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy