

Kierukkaporasarja HSS-Co8 nro 114550 kotelossa, TiAlN, Tyyppi: 1-13KB



Tilaustiedot

Tilausnumero	115370 1-13KB
GTIN	4062406098148
Tuoteluokka	11B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Tekninen kuvaus

Porausalue	1 - 13 mm
Porien lukumäärä	29
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 338
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	135 astetta
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 10,2 mm	114550 10,2
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12

Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 4,2 mm	114550 4,2
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 6,8 mm	114550 6,8
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Kierukkapora HSS-Co8 Ø DC h8 3,3 mm	114550 3,3
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-13KB	115470 1-13KB