

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 63/12HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320316 63/12HP
GTIN	2050001771872
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Terän koko	12
Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varaosa	P01
Ulkonema A-mitta	65 mm
Varren Ø	63 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Suurtehojäähdytys suurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07