

Garant**Pistolevy Neutraali, HB9035, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275000 4
GTIN	4062406098322
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

Hiotuilla kyljillä.

Käyttö:

Pienille pisto-Ø yhdessä teränpitimen nro 274010 - 274026 kanssa.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010 – 274026.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,09 mm/kierr,
Pistoleveys w	4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB9035
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		