


**Garant****Pistolevy suora terä, HB9140, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	275003 4
GTIN	4062406098346
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Malli:**

Hiotuilla kyljillä.

**Käyttö:**

Pienille pisto-Ø yhdessä teränpitimen nro 274010 - 274026 kanssa.

**Sopii:**

Teränpitimet nro 274010 – 274026.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiAlN <sup>2</sup>
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/kierr,
Pistoleveys w	4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB9140
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		