

Garant GRIDLINE

Pariovikaappi vierintäreunus, 26×20G, Korkeus: 1025mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932110 1025
GTIN	4062406098292
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 30×28G. Pariovet, keskuslukitus.
Kolmipuolinen vierintäeste ja urakumimatto.
Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Sopivat vetolaatikot 26×20G.

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Syvyys	700 mm
Korkeus	1025 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Paino	65 kg
Hyötykorkeus	850 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
Teräskansilevy, 3 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951970 30X28
Tasoalusta urakumia Mitta G 30X28	951975 30X28