

Garant GRIDLINE

Pariovikaappi vierintäeste, vetolaatikot ja vetoalusta, 26×20G, Korkeus: 1025mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	932115 1025
GTIN	4062406098308
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Työkalusivukaappi 30×28G. Pariovet, keskuslukitus.
Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.
Kolmipuolinen vierintäeste ja urakumimatto.

Sisältää 2 × kokonaan ulosvedettävää laatikkoa 26×20G, kantokyky 75 kg. 2 vetoalustaa, kantokyky 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75,75

Vetoalustojen määrä: 2

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Sopivat vetolaatikot 26×20G.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Leveys	750 mm
Paino	121 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Korkeus	1025 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930633 75
Vetoalusta75 kg Korkeus 75 mm	930654 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12

Teräskansilevy, 3 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28

951970 30X28

Tasoalusta urakumia Mitta G 30X28

951975 30X28