

Garant GRIDLINE

Liukuovilla varustettu sivukaappi vierintäreunus, 26×20G, Korkeus: 1025mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932130 1025
GTIN	4062406098612
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 60×28G. Vierintäreunus 3 sivulla ja urakumimatto. Laatikot 26×20G ja vetoalustat 26×20G voidaan sijoittaa 25 mm:n välein molemmin puolin. **Ei yksittäisaukaisun varmistusta.** Kolmipuolinen vierintäeste ja urakumimatto.

Erikoistarvike:

Sopivat laatikot, katso nro 930633 ja nro 930635, sopivat vetoalustat, katso nro 930654 ja nro 930656.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, liukuovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sokkeli nro 958080 – 958086 Ei ole sopiva.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1025 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Hyötykorkeus	875 mm
Paino	128 kg
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28

Leveys	1500 mm
Leveys G	60
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
Teräskansilevy, 3 sivulla vierintäreunus Mitta G 60X28	951970 60X28
Tasoalusta urakumia Mitta G 60X28	951975 60X28