

**Garant****Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

**Käyttö:**

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,0** terän nro **674252 koko 7IP**.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	23 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	3
Sopiva kääntöterä	CPHX 0602..
Terän Ø $D_c$	16 mm
Kiinnityskierre M	M8
Ø $D_1$ h6	8,5 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	2,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin