

Garant**Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,0** terän nro **674252 koko 7IP**.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
Sopiva kääntöterä	CPHX 0602..
Kiinnityskierre M	M12
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Terien lkm Z	5

Sisäjäähdytys	kyllä
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin