

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Neutraali, PSC, Varren Ø / teränkoko: 6312-100HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320365 6312-100HP
GTIN	2050001773005
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varaosa	P01
Varren Ø	63 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	neutraali
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07