

**Garant****Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/4mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

**Käyttö:**

Erinomainen työkalu muotINVALMISTUKSEEN.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,0** terän nro **674252 koko 7IP**.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M10
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	30 mm
Terien lkm Z	4
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	10,5 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Sopiva kääntöterä	CPHX 0602..
Ø D <sub>2</sub>	18 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin