

Garant**Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212538 35/4 |
| GTIN | 4062406098780 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Huomaus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 3 mm |
| Kiinnityskierre M | M16 |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Terän Ø D _c | 35 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 42 mm |
| Sisjäähdytys | kyllä |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) |

| | |
|--------------------|---------------|
| Terien lkm Z | 4 |
| Sopiva kääntöterä | CPHX 09T3.. |
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Terien jako | epätasainen |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |