

Garant**Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Huomaus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	17 mm
Sopiva kääntöterä	CPHX 09T3..
Terien lkm Z	4
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	3 mm
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Terän Ø D _c	32 mm
Sisäjäähdytys	kyllä

Ø D ₂	29 mm
Kiinnityskierre M	M16
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin