

**Garant****Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

**Käyttö:**

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

**Huomaus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

**Tekninen kuvaus**

Sisjäähdytys	kyllä
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Kiinnityskierre M	M12
Sopiva kääntöterä	CPHX 09T3..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Terien lkm Z	3
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin