

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 63/15HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320036 63/15HP
GTIN	2050001772534
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varaosa	P05
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	80 mm
Terän koko	15
Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Ulkonema A-mitta	70 mm
Varren Ø	63 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisäjäähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Suurtehojäähdetyssuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05

