

HW Pickardt

**Käsi­käyt­to­inen meistä­työ­kalu, Kirjasinkor­keus: 3mm****Tilau­stie­dot**

Tilausnumero	085471 3
GTIN	4250191110347
Tuoteluokka	08W

**Kuvas****Malli:**

Erittäin tarkka meistä­työ­kalu numeroiden merkintään. Suunniteltu erittäin suuriin kuormituksiin. Tappikiinnitys. Kaikki osat kemiallisesti niklatut. Pyörissä 11 kohtaa = numeroiden 0–9 kaiverrukset ja tyhjä paikka. Pakattu muovilaatikkoon.

**Käyttö:**

Tarkoitettu muuttuvaan numerointiin materiaaleille, joiden **lujuus on enintään 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**Huomautus:**

Muita korkomeistimalleja, esim. automaattisella jälleenkytkennällä tai eri merkkikorkeudella varustettuina, on saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Pyörän leveys = merkin leveys	3 mm
leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus	1500 N/mm <sup>2</sup>
Kirjasinkorkeus	3 mm
Leimausleveys	23 mm
paikkojen lukumäärä	8

