

Garant

Viimeistelyjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa **erittäin korkean viimeistelylaadun**. Parannettu wiper-geometria varmistaa **työstöpinnan korkean laadun**. **Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet** mahdollistavat **merkittävän ajansäästön**.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	3 mm
Terän Ø D_c	66 mm

Terien lkm Z	8
Sopiva kääntöterä	CPHX 09T3..
KiinnitysreiänØ	27 mm
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin