

HW Pickardt

Käsi­käyt­to­inen meis­ti­työ­kalu, Kirjasinkor­keus: 4mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	085471 4
GTIN	4250191110354
Tuoteluokka	08W

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tarkka meistityökalu numeroiden merkintään. Suunniteltu erittäin suuriin kuormituksiin. Tappikiinnitys. Kaikki osat kemiallisesti niklatut. Pyörissä 11 kohtaa = numeroiden 0–9 kaiverrukset ja tyhjä paikka. Pakattu muovilaatikkoon.

Käyttö:

Tarkoitettu muuttuvaan numerointiin materiaaleille, joiden **lujuus on enintään 1500 N/mm²**.

Huomautus:

Muita korkomeistimalleja, esim. automaattisella jälleenkytkennällä tai eri merkkikorkeudella varustettuina, on saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Pyörän leveys = merkin leveys	3 mm
leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus	1500 N/mm ²
Leimausleveys	23 mm
Kirjasinkorkeus	4 mm
paikkojen lukumäärä	8

Tuotetyyppi

Käsi­käyt­to­inen meistä­työ­kalu

Tarvikkeet

Leimasinpidin Tyyppi GRIP

085475 GRIP