

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 1216/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	39,5 mm
ISO-koodi pidin	A1216M SDQCR/L07
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500