


Garant**CPHX 09T310 ER, HB4015, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212574 ST1400
GTIN	4062406099190
Tuoteluokka	21A

Kuvas

Malli:

- Parannetulla wiper-geometrialla varustetut kääntöterät tehostavat työstöprosessia muotinvalmistuksessa.
- Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.
- Säteittäisellä ja aksiaalisella wiper-geometrialla varustetut jyrksinterät.

Pyörintätarkkuus $\pm 0,020$ mm.

Suositus:

Tasojyrsintätehtävissä Vc 30 % pienempi.

Huomautus:

Sovellusarvot ae 0,2 mm.

L_{wa} - aksiaalinen wiper-pituus.

L_{wr} - säteittäinen wiper-pituus.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Teränpaksuus S: 3.97 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
--------	--------

Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CPHX 09T310 ER
Laji	HB4015
Lastuava aine	KM
Pituus Wiper axial	1 mm
Pituus Wiper radial	2 mm
Terän säde R ₁	1 mm
Syöttö f _z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään