

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 0810/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	22,4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	8,4 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A0810H SDQCR/L07
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6,4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Terän koko	7 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500