

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 1216/07mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 260341 1216/07 |
| GTIN | 4062406099152 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Terän koko | 7 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 11 mm |
| ISO-koodi pidin | A1216M SDQCR/L07 |
| Kaulan leveys L ₄ | 12 mm |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 19,5 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 15 mm |
| Pään pituus L ₁ | 39,5 mm |
| Asetuskulma κ | 107,5 astetta |
| Hyötysyvyys T | 5 mm |
| varren Ø D ₅ | 16 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 3×D |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8 | 674248 TX8 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |