

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 1012/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	125 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-koodi pidin	A1012K SDQCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	10,7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	27,5 mm
Hyötysyvyys T	4 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500