

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 16 mm, uraleveydestä m: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290356 5
GTIN	4062406099237
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing$	16 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{\min}$	12,82 mm
Keskisiirto $L_3$	6,35 mm
Hyötypituus $L_1$	46 mm
Ruuvi	290399 1
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Teränpidin- $\varnothing$ $D_1$	12 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L <sub>s</sub>	40 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu