

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 63/12HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320016 63/12HP
GTIN	2050001772978
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Varaosa	P01
Ulkonema A-mitta	70 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Varren Ø	63 mm
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisäjäähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Suurtehojäähdytys suurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06

