

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi EWS + Benz,
uraleveydestä m: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290351 2
GTIN	4062406099480
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \emptyset D _{min}	7,03 mm
Hyötypituus L ₁	25 mm
Ruuvi	290399 1
soveltuu uran leveydelle m	2 mm
Keskisiirto L ₃	3,65 mm
Varren \emptyset	16 mm

Teränpidin-Ø D ₁	6,5 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus L _s	30 mm
Varsi	EWS + Benz
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu