

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, lyhyt Ø DS 20 mm, uraleveydestä m: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290359 2
GTIN	4062406099428
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoolkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	17,5 mm
Varren \varnothing	20 mm
Ruuvi	290399 1
Keskisiirto L_3	3,65 mm
soveltuu uran leveydelle m	2 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	7,03 mm
Teränpidin- \varnothing D_1	6,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L _s	50 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu