

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi WTO, uraleveydestä m:
6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290352 6
GTIN	4062406099596
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Varren \emptyset	16 mm
Hyötypituus L_1	37 mm
soveltuu uran leveydelle m	6; 8 mm

Ruuvi	290399 2
Keskisiirto L ₃	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	17,49 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	17,85 mm
Teränpidin-Ø D ₁	16 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus L _s	6 mm
Varsi	WTO
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu