

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, lyhyt Ø DS 20 mm, uraleveydestä m: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290359 8
GTIN	4062406099473
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoolkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \emptyset D _{min}	21,7 mm
Varren \emptyset	20 mm
Hyötypituus L ₁	48 mm
Ruuvi	290399 2
soveltuu uran leveydelle m	8 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Teränpidin- \emptyset D ₁	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L _s	50 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu