

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi EWS + Benz,
uraleveydestä m: 3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	290351 3
GTIN	4062406099497
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoikka nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

soveltuu uran leveydelle m	3 mm
Ruuvi	290399 1
Keskisiirto L ₃	4,2 mm
Hyötypituus L ₁	28 mm
Alkureiän vähimmäis- \emptyset D _{min}	8,36 mm
Varren \emptyset	16 mm

Teränpidin-Ø D ₁	7,8 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus L _s	30 mm
Varsi	EWS + Benz
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu