

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, lyhyt Ø DS 16 mm, uraleveydestä m: 4mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290357 4      |
| GTIN         | 4062240609920 |
| Tuoteluokka  | 29K           |

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoolkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

|  |          |
|--|----------|
| Hyötypituus $L_1$                          | 28 mm    |
| Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$ | 10,71 mm |
| Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$ | 10,91 mm |
| soveltuu uran leveydelle m                 | 4; 5 mm  |
| Keskisiirto $L_3$                          | 5,35 mm  |
| Ruuvi                                      | 290399 1 |
| Varren $\varnothing$                       | 16 mm    |
| Teränpidin- $\varnothing D_1$              | 10 mm    |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sisäjähdytys                 | kyllä                           |
| Varren pituus L <sub>s</sub> | 40 mm                           |
| Varsi                        | Yhdistelmävarsi                 |
| Tuotetyyppi                  | Ura- ja profiilityöstön työkalu |