

Garant
Kiilauran pistotyökalun pidin, lyhyt Ø DS 16 mm, uraleveydestä m: 6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	290357 6
GTIN	4062406099305
Tuoteluokka	29K

Kuvaus
Huom:

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Varren \emptyset	16 mm
Ruuvi	290399 2
Keskisiirto L_3	9 mm
soveltuu uran leveydelle m	6; 8 mm
Alkureiän vähimmäis- \emptyset D_{min}	17,49 mm
Alkureiän vähimmäis- \emptyset D_{min}	17,85 mm
Hyötypituus L_1	39 mm
Teränpidin- \emptyset D_1	16 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	40 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu