

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin, lyhyt Ø DS 20 mm, uraleveydestä m: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290359 5
GTIN	4062406099459
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	12,82 mm
Varren \varnothing	20 mm
Ruuvi	290399 1
Hyötypituus L ₁	33 mm
soveltuu uran leveydelle m	5 mm
Keskisiirto L ₃	6,35 mm
Teränpidin- \varnothing D ₁	12 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Varren pituus L _s	50 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu