

Garant**Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi EWS + Benz,
uraleveydestä m: 4mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	290351 4
GTIN	4062406099503
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huom:**

Esireiän vähimmäis- \emptyset on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \emptyset 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Ruuvi	290399 1
Alkureiän vähimmäis- \emptyset D_{min}	10,71 mm
Alkureiän vähimmäis- \emptyset D_{min}	10,91 mm
Hyötypituus L_1	37 mm
Varren \emptyset	16 mm
Keskisiirto L_3	5,35 mm

soveltuu uran leveydelle m	4; 5 mm
Teränpidin-Ø D ₁	10 mm
Sisäjäähdytys	ei
Varren pituus L _s	30 mm
Varsi	EWS + Benz
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu