

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin pistotyökaluille Varsi WTO, uraleveydestä m:  
3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290352 3
GTIN	4062406099565
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	8,36 mm
soveltuu uran leveydelle m	3 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	28 mm

Ruuvi	290399 1
Varren $\emptyset$	16 mm
Keskisiirto $L_3$	4,2 mm
Teränpidin- $\emptyset$ $D_1$	7,8 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren pituus $L_5$	6 mm
Varsi	WTO
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu