

SONO SWISS®

**Ultraäänipuhdistuslaite PRESET, Tilavuus: 1l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082923 1
GTIN	2050001962904
Tuoteluokka	04E

**Kuvaus****Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Seisovat laitteet: PRESET – vedettyä ruostumatonta terästä, usein käytetyt sovellukset voidaan tallentaa.

**Käyttö:**

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

**Toimituksen sisältö:**

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

**Tekninen kuvaus**

Ultraäänien huipputeho	240 W
Puhdistusaltan korkeus	60 mm

Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Laitteen pituus	206 mm
Puhdistusaltaan tilavuus	1 l
Laitteen korkeus	178 mm
Laajennusmahdollisuus huuhtelumuodi	ei
Kuumennusteho	60 W
Puhdistusaltaan leveys	85 mm
Laitteen leveys	118 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Puhdistusaltaan pituus	190 mm
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Paino	2 kg
sisäkorin leveys	66 mm
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	90 W
sisäkorin pituus	172 mm
Nimellisisältö	0,8 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

UltraäänitehopuhdistusaineT5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK

UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10