

SONO SWISS®

Ultraäänipuhdistuslaite PRESET, Tilavuus: 3l**Tilaustiedot**

Tilausnumero	082923 3
GTIN	2050001962911
Tuoteluokka	04E

Kuvaus**Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Seisovat laitteet: PRESET – vedettyä ruostumatonta terästä, usein käytetyt sovellukset voidaan tallentaa.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Tekninen kuvaus

Laitteen leveys	190 mm
Laitteen korkeus	220 mm

Puhdistusaltaan korkeus	97 mm
Laitteen pituus	300 mm
Kuumennusteho	200 W
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Puhdistusaltaan pituus	235 mm
Ultraäänien huipputeho	320 W
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli	ei
Puhdistusaltaan leveys	134 mm
Puhdistusaltaan tilavuus	3 l
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Paino	2,8 kg
sisäkorin pituus	191 mm
Tehonkulutus	280 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	95 mm
Nimellisjännite	230 V
Nimellisisältö	1,9 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1

UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
UltraäänitehopuhdistusaineT5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10