

SONO SWISS®

**Ultraäänipuhdistuslaite PRESET, Tilavuus: 18l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082923 18
GTIN	2050001963468
Tuoteluokka	04E

**Kuvaus****Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Seisovat laitteet: PRESET – vedettyä ruostumatonta terästä, usein käytetyt sovellukset voidaan tallentaa.

**Käyttö:**

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

**Toimituksen sisältö:**

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

**Tekninen kuvaus**

Puhdistusaltan tilavuus	18 l
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei

Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Laitteen korkeus	320 mm
Puhdistusaltaan korkeus	200 mm
Laajennusmahdollisuus huuhtelumuodi	ei
Puhdistusaltaan pituus	330 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Paino	8,7 kg
Laitteen pituus	386 mm
Ultraäänien huipputeho	800 W
Puhdistusaltaan leveys	300 mm
Kuumennusteho	800 W
Laitteen leveys	355 mm
Nimellisjännite	230 V
sisäkorin pituus	267 mm
Tehonkulutus	1000 W
sisäkorin leveys	241 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisisältö	12,9 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK

UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5