

SONO  SWISS[®]**Ultraäänipuhdistuslaite DURA-T, Tilavuus: 45l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082924 45
GTIN	
Tuoteluokka	04E

Kuvaus**Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Pöytämalli: DURA-T – hitsatut, ruostumattomasta DUPLEX-teräksestä valmistetut altaat soveltuvat monivuorokäyttöön.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Laitteen pituus: 600 mm

Laitteen leveys: 425 mm

Laitteen korkeus: 467 mm

sisäkorin pituus: 455 mm

sisäkorin leveys: 265 mm

Puhdistusaltan korkeus: 300 mm

Tekninen kuvaus

Laitteen pituus	600 mm
Puhdistusaltan pituus	500 mm
Kuumennusteho	1600 W
Laitteen korkeus	467 mm
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Paino	25,5 kg
Ultraäänen huipputeho	1600 W
Puhdistusaltan leveys	300 mm
Laajennusmahdollisuus huuhtelumuodi	ei
Puhdistusaltan tilavuus	45 l
Puhdistusaltan korkeus	300 mm
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Laitteen leveys	425 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
sisäkorin leveys	265 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	2000 W
sisäkorin pituus	455 mm
Nimellisjännite	230 V
Nimellisisältö	35 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10

Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 10	082936 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T4	082930 T4
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T1	082930 T1
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T2	082930 T2
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 25	082933 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 2,5	082937 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 10	082938 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 45	082926 45
Deckel Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 10	082939 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 25	082931 25
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T6	082930 T6
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 10	082937 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T5	082930 T5
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T3	082930 T3