

SONO SWISS®

Ultraäänipuhdistuslaite DURA-T, Tilavuus: 90l**Tilaustiedot**

Tilausnumero	082924 90
GTIN	
Tuoteluokka	04E

Kuvaus**Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Pöytämalli: DURA-T – hitsatut, ruostumattomasta DUPLEX-teräksestä valmistetut altaat soveltuvat monivuorokäyttöön.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Laitteen pituus: 700 mm

Laitteen leveys: 625 mm

Laitteen korkeus: 467 mm

sisäkorin pituus: 550 mm

sisäkorin leveys: 465 mm

Puhdistusaltaan korkeus: 300 mm

Tekninen kuvaus

Paino	42,5 kg
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli	ei
Laitteen pituus	700 mm
Puhdistusaltan korkeus	300 mm
Laitteen korkeus	467 mm
Kuumennusteho	2000 W
Laitteen leveys	625 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Puhdistusaltan leveys	500 mm
Puhdistusaltan tilavuus	90 l
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Puhdistusaltan pituus	600 mm
Ultraäänen huipputeho	3200 W
Tehonkulutus	2800 W
sisäkorin pituus	550 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	465 mm
Nimellisjännite	230 V
Nimellisisältö	75 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 90	082926 90
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1

Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T1	082930 T1
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 10	082939 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 25	082931 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 25	082933 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 2,5	082936 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 2,5	082937 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T2	082930 T2
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 10	082938 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T6	082930 T6
Deckel Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 90	082927 90
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T5	082930 T5
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 10	082936 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 10	082937 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T3	082930 T3
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T4	082930 T4
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 2,5	082935 2,5