



Suojakypärä Cross® Electric, Väri: YELLOW



Tilaustiedot

Tilausnumero	097804 YELLOW
GTIN	4017765077921
Tuoteluokka	09K

Kuvaus

Malli:

Suora muoto.

Korkealaatuisesta kestmuovista (PP) valmistettu suojakypärä suojaa luotettavasti sähköiskuilta **1 000 V AC** (tai 1 500 V DC) asti. Suojaus varmistettu -20 °C:seen asti. Kokoa voidaan säätää täysin sopivaksi kiertolukitsimella. Soveltuu myös pään yläpuoliseen työskentelyyn. Innovatiivisesta sinkkiä sisältävästä materiaalista valmistettu hikinauha suojaa ihoa ja sillä on haavoja parantava vaikutus.

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **Ilman kiinnitintä**
- **Wellvitex® Z+ -hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**
- **Valmiiksi asennettu MFA-sovitin nro 097831**

Käyttö:

Energiateollisuus, kunnallislaitokset, voimavirta-asennukset, rautatiet, kemianteollisuus, sähköasennukset.

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Sopii:

Sähköasentajan kirkas visiiri nro 097838.

Kypärän ominaisuudet: Sähköeristys

Kypärän kuoren materiaali: PP

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 395 g

Tekninen kuvaus

Paino	395 g
Koko	53 - 61 cm
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Väri	YELLOW
Sarja	MFA-Tech
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän kuoren materiaali	PP
Standardi	DIN EN 397
Standardi	DIN EN 50365
Tuotetyyppi	Suojakypärä

Tarvikkeet

Kirkas visiiri ArcShield Linssimateriaali CL2	097836 CL2
Kirkas visiiri ArcShield Linssimateriaali PC	097836 PC
Kypäräsovitinpari MFA Duro Valmistajamerkintä MFA	097831 MFA