



## Suojakypärä Cross® Electric, Väri: WHITE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097804 WHITE
GTIN	4017765077914
Tuoteluokka	09K

### Kuvaus

#### Malli:

Suora muoto.

Korkealaatuisesta kestumuvista (PP) valmistettu suojakypärä suojaa luotettavasti sähköiskuilta **1 000 V AC** (tai 1 500 V DC) asti. Suojaus varmistettu -20 °C:seen asti. Kokoa voidaan säätää täysin sopivaksi kiertolukitsimella. Soveltuu myös pään yläpuoliseen työskentelyyn. Innovatiivisesta sinkkiä sisältävästä materiaalista valmistettu hikinauha suojaa ihoa ja sillä on haavoja parantava vaikutus.

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **Ilman kiinnitintä**
- **Wellvitex® Z+ -hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**
- **Valmiiksi asennettu MFA-sovitin nro 097831**

#### Käyttö:

Energiateollisuus, kunnallislaitokset, voimavirta-asennukset, rautatiet, kemianteollisuus, sähköasennukset.

#### Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Sopii:

Sähköasentajan kirkas visiiri nro 097838.

Kypärän ominaisuudet: Sähköeristys

Kypärän kuoren materiaali: PP

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 395 g

## Tekninen kuvaus

Paino	395 g
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Väri	WHITE
Sarja	MFA-Tech
Koko	53 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Sähköeristys
Kypärän kuoren materiaali	PP
Standardi	DIN EN 397
Standardi	DIN EN 50365
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Kirkas visiiri ArcShield Linssimateriaali PC	097836 PC
Kirkas visiiri ArcShield Linssimateriaali CL2	097836 CL2
Kypäräsovitinpari MFA Duro Valmistajamerkintä MFA	097831 MFA