




Säädettävä kuulavaste tasainen, ulkokierre, kierre M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	370065 M8
GTIN	2050001961907
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L ₂	25 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	8 kN
kierre M	M8
Pituus 1	11,6 mm
Ulko-Ø D ₁	5,8 mm
Avainkoko SW	13 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta

