


## PRYOR

Vaihdettavat numero ja kirjainmeistit, normaalikirjasinsarja 0 – 9 ja A – Z,

Kirjasinkorkeus: 1,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Tuoteluokka	08W

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään **useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti** käyttäen.

#### Käyttö:

Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen – **materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Toimituksen sisältö:

100 meistikirjasinta  
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)  
1 atulat  
1 kuusioavain  
1 pidin  
muovikotelossa.

#### Varaosa:

Yksittäisiä kirjasimia nro 085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro 085481 koko 3/E).

### Tekninen kuvaus

Käytettävien kirjasintyyppien lukumäärä	12
Kirjasintyyppin leveys	1,6 mm
Kirjasinkorkeus	1,5 mm
Meistinpitimen pituus	20 mm
Kirjasintyyppin korkeus	3,2 mm
Kirjasintyyppin pituus	15,87 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

## Tarvikkeet

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/& mm	085481 1,5/&
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/A mm	085481 1,5/A
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/V mm	085481 1,5/V
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5LEER mm	085481 1,5LEER
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/F mm	085481 1,5/F
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/- mm	085481 1,5/-
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/U mm	085481 1,5/U
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/M mm	085481 1,5/M

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/K mm	085481 1,5/K
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/C mm	085481 1,5/C
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/X mm	085481 1,5/X
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/J mm	085481 1,5/J
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/, mm	085481 1,5/,
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/D mm	085481 1,5/D
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/R mm	085481 1,5/R
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/N mm	085481 1,5/N
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5// mm	085481 1,5//
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/P mm	085481 1,5/P
Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480 Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/9 mm

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/I mm

085481 1,5/I

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/H mm

085481 1,5/H

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/W mm

085481 1,5/W

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/S mm

085481 1,5/S

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/O mm

085481 1,5/O

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/L mm

085481 1,5/L

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/E mm

085481 1,5/E

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/B mm

085481 1,5/B

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/. mm

085481 1,5/.

Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480  
Kirjasinkorkeus / merkki 1,5/G mm

085481 1,5/G