




Säädettävä kuulavaste tasainen, ulkokierre, kierre M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370065 M12
GTIN	2050001961921
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

enimmäiskantavuus (staattinen)	15 kN
Ulko-Ø D ₁	8,6 mm
Pituus 1	15,7 mm
Kauluksen pituus L ₂	35 mm
kierre M	M12
Avainkoko SW	17 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta

