



Säädettävä kuulavaste uritettu, ulkokierre, kierre M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	370066 M10
GTIN	2050001961969
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L_2	30 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	8 kN
Pituus 1	15,7 mm
kierre M	M10
Ulko- $\varnothing D_1$	8,6 mm
Avainkoko SW	17 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta

