



Säädettävä kuulavaste uritettu, ulkokierre, kierre M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370066 M12
GTIN	2050001961976
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus 1	15,7 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	15 kN
kierre M	M12
Kauluksen pituus L ₂	35 mm
Ulko-Ø D ₁	8,6 mm
Avainkoko SW	17 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta

