




Säädettävä kuulavaste uritettu, ulkokierre, kierre M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	370066 M20
GTIN	2050001961990
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

- **Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.**
- **Kuulan pyörähtäminen estetty.**

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

enimmäiskantavuus (staattinen)	90 kN
kierre M	M20
Kauluksen pituus L ₂	50 mm
Pituus 1	27,3 mm
Ulko-Ø D ₁	20 mm
Avainkoko SW	30 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta

